



¹ d ₁	² d ₂	a	b	h ₁	h ₂ ≈	Länge l ≈
16	M 8	7	12	12	35	56
20	M 10	9	14	14	44	70
25	M 12	11	18	18	52	87
32	M 16	15	22	22	66	109
40	M 20	18	28	28	84	140

Ausführung

- Stahlguss —
- entgratet
- Spannfläche bearbeitet
- Edelstahl-Feinguss **NI**
- nichtrostend, 1.4308
- entgratet
- Spannfläche bearbeitet
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

- siehe auch...
- *Spannmuttern GN 99.5 (Stahl, verzinkt)* → Seite 506
 - *Edelstahl-Spannmuttern GN 99.6* → Seite 506

Auf Anfrage

- Spannmuttern GN 206 kunststoffbeschichtet

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 206-32-M16

- | | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 206-25-M12-NI

- | | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | Werkstoff |