

Form A

Form I

Montagehinweis

Form A

Form I

3 Form

A Scharnierflügel außenliegend

I Scharnierflügel innenliegend

4 Kennzeichen

C mit Senkbohrungen

1

2

l_1		l_2	d_1	d_2	l_3	l_4	l_5	m_1		m_2	m_3	m_4	s
Form A	Form I							Form A	Form I				
72	86	82	6,6	14	40	36	43	40,8	55	42	-	-	3,5
72	86	162	6,6	14	80	36	43	40,8	55	-	50	32	3,5

- Ausführung
- Aluminium eloxiert naturfarben

Lagerbuchse / Abdeckkappe

- Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

- graphitgrau, RAL 7024

Steckkerbstift ISO 8741

Stahl verzinkt, blau passivert

Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158

RoHS

EL

- Auf Anfrage
- andere Längen und Bohrungsabstände

andere Oberflächen

Hinweis

Scharniere GN 2294 sind aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und werden z. B. an Türen und Klappen eingesetzt.

Scharniere der Form A ermöglichen aufgrund der außenliegenden Scharnierflügel eine Montage mit sehr kleinem Türspalt. Die Form I wird im Türspalt befestigt, wodurch die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich sind und somit vor Vandalismus schützen.

Die Scharniere werden lose geliefert und müssen gemäß beiliegender Anleitung montiert werden. Dank des modularen Aufbaus und des erhältlichen Zubehörs lassen sich beliebige Scharnierkombinationen realisieren.

Bestellbeispiel

1 l_1

2 l_2

3 Form

4 Kennzeichen

5 Oberfläche

GN 2294-86-162-A-C-EL