



2 Form
U für Loslager-Laufschiene
X für Festlager-Laufschiene

1

h_1 Laufschiene	b_1	b_2	d für Zylinderschraube DIN 912	h_2	l_1	l_2	l_3 max.	m_1	m_2
18	12,6	5,6	M 3	17	7	5	3,5	-	3,5
28	19	10	M 4	25	7	5	3,5	8	4,5
35	25,5	12,5	M 4	32	7	5	3,5	10	5,5
43	32,2	15	M 4	40	7	5	3,5	12	7,5

Ausführung

- Abstreifer
Kunststoff PUR, grau
- Versteifungskern
Stahl, verzinkt
- Zylinderschrauben DIN 912
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- RoHS

Hinweis

Abstreifer GN 2428 gewähren Schutz vor Schmutzablagerungen in der Laufschiene und an den Laufrollen.
 Bei der Größe $h_1 = 18$ wird der Abstreifer nur mit einer mittigen Schraube befestigt.
 Die Schrauben gehören zum Lieferumfang.
 siehe auch...
 • Laufschiene GN 2422 → Seite 1921
 • Rollenläufer GN 2424 → Seite 1922

Bestellbeispiel

GN 2428-35-X

- 1 h_1
- 2 Form

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

