



1

2

d ₁ Bohrung für Sensor	b Laschen- breite	d ₂	d ₃	Länge l	m ₁	m ₂	t ₁	t ₂	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂
B 18	40	50	6,5	52,5	32,5	30	10	7	60	42	60	42
B 30	40	50	6,5	52,5	32,5	30	10	7	60	42	60	42

Ausführung

- Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- RoHS

Auf Anfrage

- Edelstahl-Ausführung

3

Hinweis

Sensorhalter GN 272.4 nehmen über die Bohrung der Lasche Sensoren mit Außengewinde auf.

siehe auch...

- Universal-Klemmstative GN 177 (für Sensor-Befestigungslaschen GN 177.1) → Seite 1806
- Anbau-Klemmhalter GN 478 (für Sensorhalter GN 479) → Seite 1795

Bestellbeispiel

GN 272.4-B30-40-SW

1	d ₁
2	b
3	Oberfläche