



- 3 Form**
- S Verstellung stufenlos
- T Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung)
- 4 Kennziffer**
- 2 mit 3 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

1 2

d ₁ Bohrung	d ₂ Bohrung			b Laschenbreite	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	m ₁	m ₂	z ₁ Schraubstellen	z ₂ Schraubstelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911				
	für z ₁ l ₃	für z ₂ l ₃	für z ₁ l ₃										für z ₂ l ₃				
B 20	B 20	B 25	B 30	-	40	42,5	42,5	144	52	72	72	M8-25	M8-30	-	-	63	78
B 25	B 25	B 30	-	-	40	42,5	42,5	144	52	72	72	M8-25	M8-30	63	78	63	78
B 30	B 30	-	-	-	40	42,5	42,5	144	52	72	72	M8-25	M8-30	63	78	63	78
B 40	B 40	B 42	B 45	B 48	65	74	74	230	77,5	115	115	M10-50	M10-55	-	-	78	92
B 40	B 50	-	-	-	65	74	74	230	77,5	115	115	M10-50	M10-55	-	-	78	92
B 42	B 42	B 45	B 48	B 50	65	74	74	230	77,5	115	115	M10-50	M10-55	-	-	78	92
B 45	B 45	B 48	B 50	-	65	74	74	230	77,5	115	115	M10-50	M10-55	78	92	78	92
B 48	B 48	B 50	-	-	65	74	74	230	77,5	115	115	M10-50	M10-55	78	92	78	92
B 50	B 50	-	-	-	65	74	74	230	77,5	115	115	M10-50	M10-55	78	92	78	92

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
 - blank, matt gestrahlt ○ BL

- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Verstellbare Klemmhebel GN 911
→ Seite 1784

5

Hinweis

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 286 bestehen aus zwei Laschen-Klemmverbindern GN 276.

In der Ausführung mit stufenloser Verstellung (Form S) werden Laschen-Klemmverbinder mit Zentrieransatz verwendet.

Die Klemmbohrungen sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z_1 verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

siehe auch...

- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835
- Laschen-Klemmverbinder GN 276 → Seite 1758

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	d ₂
3	Form
4	Kennziffer
5	Oberfläche

GN 286-B40-B45-S-2-SW

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

