



1 2

Stahl										
d <sub>1</sub>	Länge l					d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k
M 4	10	15	20	30	-	9	12	19	14	8
M 5	10	15	20	25	-	9	12	19	14	8
M 6	10	16	20	25	30	12	14	24	16,5	9,5
M 8	16	20	25	30	40	14	16	30	19,5	11
M 10	20	25	30	40	-	16	18	36	22,5	12,5

1 2

Edelstahl										
d <sub>1</sub>	Länge l					d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k
M 4	10	15	20	30	-	9	12	19	14	8
M 5	10	15	20	25	-	9	12	19	14	8
M 6	10	16	20	25	30	12	14	24	16,5	9,5
M 8	20	25	30	40	-	14	16	30	19,5	11
M 10	20	25	30	45	55	16	18	36	22,5	12,5

Ausführung

3

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
schwarz, glänzend
- Schraube  
- Stahl  
verzinkt, blau passiviert  
- Edelstahl  
nichtrostend, 1.4567
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- Rändelschrauben GN 591 → Seite 633
- Rändelhohlschrauben GN 421.10 (mit MS-/KU-Druckzapfen) → Seite 638
- Rändelschrauben GN 591.5 (Schraube Edelstahl) → Seite 635
- Rändelhohlschrauben GN 421 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 421-M6-25

- 1 d<sub>1</sub>
- 2 Länge l

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 421-M6-30-NI

- 1 d<sub>1</sub>
- 2 Länge l
- 3 Werkstoff

