



elesa
Original design IH.N

d₁	d₂ Bohrung	d₃	d₄ Symbol-Ø	h	t
27	B 8	15	20	42	25
32	B 10	18	25	49	25

Ausführung

Knopf

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- Einsatztemperatur -30 °C bis +90 °C
- schwarz, glänzend

Sichtscheibe

- Kunststoff
- transparent
- mit Vergrößerungseffekt

RoHS

Bei Verwendung von Konusknöpfen GN 518 erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll etwas gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.

Die transparente Sichtscheibe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen. Nach der Montage des Knopfes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und mit einem Schonhammer eingeschlagen.

Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Knopf gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten geschützt. Schalt- und Steuersymbole sind getrennt zu bestellen.

Hinweise	Seite
GN 718.1 Pilzgriffe (Montage durch Aufschlagen)	QVX

Technische Informationen	
ISO-Passungen	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Zubehör	
GN 517.1 Schalt- und Steuersymbole	QVX

Bestellbeispiel	1	d ₁
	2	d ₂
GN 518-32-B10		