Drehknöpfe

Knopf Kunststoff, Buchse Stahl



elesa
Original design IZN.381

1 d1 Nennmaß	d1 Istmaß	2 d2 H7 Bohrung			d3	d4	d5	d6	d7	d8 Teilkreis Ø	l1	l2	l3	l4	l5	r
32	32	B 6	-	-	15	19,5	21,5	M 4	-	19	26,5	5	16	6,5	9	-
42	42	B 8	-	-	18	29,5	31	M 5	-	28	32	7	17,5	11,5	10,5	-
48	48	B 8	-	-	22	33	34,5	M 5	3	31,6	35,5	8	22	8,5	14	14
52	52	B 10	B 12	-	22	37,5	39	M 5	4	36,2	38,5	8,5	22	12	13,5	15,5
63	63,5	B 10	B 12	B 14	26	48	50,5	M 6	6	45,4	44,5	11	30	10,5	16	19

Ausführung

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30° C bis +100° C
- schwarz, glänzend

Buchse
Stahl, brüniert

Gewindestift
Stahl, brüniert

Deckel
Kunststoff, Polyacetal (POM)

• schwarz, RAL 9005, matt	**DSW**
• orange, RAL 2004, matt	**DOR**
• grau, RAL 7035, matt	**DGR**
• gelb, RAL 1021, matt	**DGB**
• blau, RAL 5024, matt	**DBL**
• rot, RAL 3000, matt	**DRT**
• grün, RAL 6017, matt	**DGN**

RoHS

Drehknöpfe GN 526 verfügen über einen farbigen Deckel, der vor- oder zurückstehende Wellen verdeckt und sich gegebenenfalls zum Aufdruck von Zeichen oder Symbolen eignet.
Zur Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt. Die Demontage erfolgt durch leichten Druck auf den Deckelrand.
Die Kombination mit Skalenringen GN 526.1 erweitert zusätzlich die Anwendungsmöglichkeiten der Drehknöpfe. Die Befestigung der Skalenringe erfolgt über die 3 Bohrungen auf dem Teilkreis d_8.

Hinweise	Seite
GN 726 Drehknöpfe (Aluminium)	QVX
GN 726.1 Drehknöpfe (Aluminium)	QVX

Technische Informationen	
ISO-Passungen	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Zubehör	
GN 526.1 Skalenringe	QVX
GN 826 Klemmelemente (für Verstellspindeln)	QVX

Bestellbeispiel

GN 526-42-B8-DGR

1	d_1
2	d_2
3	Farbe Deckel