



<sup>1</sup> d <sub>1</sub>	<sup>2</sup> d <sub>2</sub>	<sup>3</sup> Länge l	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
45	M 6	20	19	25	22,5
45	M 8	25	19	25	22,5
63	M 8	25	26	28	25
80	M 10	30	32	36	30
100	M 12	40	36	42	36

### Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarz, matt
- Schraube  
Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

### Hinweis

Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.

Bestellbeispiel

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup>  
GN 5330-100-M12-40

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Länge l