

elesa
Original design VCHT.

3 Form

E mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
D ohne Abdeckkappe (Gewinde-Durchloch)

1 d_1	2 d_2 Form E		d_3 Form D		d_4	d_5	h_1	h_2	t
32	M 5	M 6	M 5	M 6	12	10	22,5	8,5	16,5
40	M 6	M 8	M 6	M 8	14	12	27	10	20
50	M 8	M 10	M 8	M 10	18	15	30	10	20
63	M 10	M 12	M 10	M 12	20	19	35,5	14	29
74	M 12	M 16	M 12	M 16	25	17	39,5	15	29

Ausführung

4

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarz, matt

Buchse
Stahl, verzinkt

Abdeckkappe bei Form E
Kunststoff, Polypropylen (PP)
- schwarz, RAL 9005, matt — **DSW**
- orange, RAL 2004, matt — **DOR**
- grau, RAL 7035, matt — **DGR**
- gelb, RAL 1021, matt — **DGB**
- blau, RAL 5024, matt — **DBL**
- rot, RAL 3000, matt — **DRT**
- grün, RAL 6017, matt — **DGN**

RoHS

Sterngriffe GN 5337.1 mit vorstehender Buchse weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Hinweise	Hauptkatalog Seite
GN 5337.2 Sterngriffe (Buchse Messing / Stahl)	560
GN 5337.7 Sterngriffe (Buchse Edelstahl)	562
GN 5337.6 Sterngriffe (Softline)	567

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	2166

Bestellbeispiel (ohne Abdeckkappe)
1 2 3
GN 5337.1-40-M8-D

1	d_1
2	d_3
3	Form

Bestellbeispiel (mit Abdeckkappe)
1 2 3 4
GN 5337.1-32-M5-E-DSW

1	d_1
2	d_2
3	Form
4	Farbe der Abdeckkappe