



d₁	d₂	Länge l					d₃	h₁ +1	h₂ +1
32	M 6	10	16	20	35	-	19	23	11
40	M 8	20	25	30	35	45	21	27	12
50	M 10	20	30	40	50	-	25	33	14
60	M 12	30	40	50	-	-	27	37	17

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend
- Gewindestift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Sterngriffschrauben GN 5337.5 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

Die Sterngriffschrauben haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine hygienische Ausführung entgegenkommt.

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben GN 5337.4 (Thermoplast)* → Seite 564
- *Sterngriffschrauben GN 5337.2 (Thermoplast)* → Seite 560

Bestellbeispiel

GN 5337.5-40-M8-25

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l

