



1.1

1.2

1.3

1.4

<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub>	<b>3</b> Länge l				d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
43	M 6	16	20	25	30	17	29	11
43	M 8	16	20	25	30	17	29	11
53	M 8	16	20	30	40	19	34	13
53	M 10	20	30	40	50	19	34	13
66	M 10	20	30	40	50	21,5	38,5	15,5
66	M 12	30	40	50	-	21,5	38,5	15,5
77	M 12	30	40	50	-	26	46	21

2.1

**Ausführung**

- Grundkörper  
Kunststoff  
Thermoplast (Polypropylen PP)
- Softline-Ummantelung
  - Elastomer (TPE) 70 Shore A
  - mit dem Grundkörper chemisch verbunden
  - FDA-konkormes Kunststoffgranulat
  - temperaturbeständig bis 80 °C
  - schwarz, matt
- Farbe der Abdeckkappe  
schwarz, RAL 9005, matt
- Gewindestift  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

**Hinweis**

Die Softline-Ummantelung macht die Sterngriffe GN 5337.6 besonders grifffreundlich und ergonomisch.

Die **weiche, rutschfeste** Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei ölgiger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Verwendung von Sterngriffschrauben empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss.

siehe auch...

- *Produktfamilie Softline* → Seite 18

2.2

2.3

**Auf Anfrage**

- Abdeckkappen in anderen Farben

Bestellbeispiel	1 d <sub>1</sub>
<b>GN 5337.6-53-M10-30</b>	2 d <sub>2</sub>
	3 Länge l



2.4