



3 Form

- E mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
- D ohne Abdeckkappe (Gewinde-Durchloch)

d ₁	d ₂ Form E	d ₃ Form D		d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	t	
25*	M 4	-	-	-	13	8	19	8	10
32	M 5	M 6	M 5	M 6	15	10	23	10	12
40	M 6	M 8	M 6	M 8	17	13	27	12	18
50	M 8	M 10	M 8	M 10	19	15	32	14	20
63	M 10	M 12	M 10	M 12	22	19	37	16	26
74	M 12	-	M 12	-	26	17	43,5	22	26
84	M 16	-	M 16	-	28	17	44	21	25

* nur in schwarz lieferbar

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)
- verstärkt, schlagfest
- temperaturbeständig bis 90 °C
- schwarz, matt

- Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305

- Farbe der Abdeckkappe (nur Form E):
schwarz, RAL 7021, matt
orange, RAL 2004, matt
grau, RAL 7035, matt
gelb, RAL 1021, matt
blau, RAL 5024, matt
rot, RAL 3000, matt
grün, RAL 6017, matt



- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS



Hinweis

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.7 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

siehe auch...

- Sterngriffe GN 5337.2 (Buchse Messing / Stahl) → Seite 560
- Sterngriffe GN 5337 (Duroplast) → Seite 556
- Sterngriffe GN 5337.4 (Buchse Edelstahl) → Seite 564
- Softline-Sterngriffe GN 5337.6 → Seite 566
- Sterngriffe GN 5337.7 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel (Abdeckkappe schwarz)	1 d ₁
GN 5337.7-50-M10-E	2 d ₂ (d ₃)
	3 Form

Bestellbeispiel (Abdeckkappe farbig)	1 d ₁
GN 5337.7-74-M12-E-DRT	2 d ₂
	3 Form
	4 Farbe der Abdeckkappe