



1.1

1.2

1.3

1.4

¹ d ₁	² d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	t min.
40	M 6	18	18,8	30,5	15	12
40	M 8	18	18,8	30,5	15	15
50	M 8	21	21,8	34	17	15
50	M 10	21	21,8	34	17	18

2.1

Ausführung

- Edelstahl 1.4404 (A4)
 - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
 - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- Dichtring
 - H-NBR **H**
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 - EPDM **E**
temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
 - blau
 - Härte 85 ±5 Shore A
 - FDA-konform
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Dichtringe GN 7600 → Seite QVX

Auf Anfrage

- mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) **F**

Hinweis

Sterngriffe GN 5435 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

siehe auch...

- Produktfamilie *Hygienic Design* → Seite 16
- Dreisterngriffe (Edelstahl, *Hygienic Design*) GN 5445 → Seite 593
- Verstellbare Klemmhebel GN 305 (Edelstahl, *Hygienic Design*) → Seite 442

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 d ₂
GN 5435-40-M8-PL-H	3 Oberfläche
	4 Werkstoff (Dichtring)