



1 d₁	2 d₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	t _{min.}
40	M 6	18	18,8	26	15	12
40	M 8	18	18,8	26	15	15
50	M 8	21	21,8	30	17	15
50	M 10	21	21,8	30	17	18

Ausführung

- 3

4
- Edelstahl 1.4404 (A4)
 - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
 - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
 - Dichtring **H**
 - H-NBR temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 - EPDM temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
 - blau **E**
 - Härte 85 ±5 Shore A
 - FDA-konform
 - Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
 - Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
 - RoHS

Zubehör

- Dichtringe GN 7600 → Seite QVX

Auf Anfrage

- mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) **F**

Hinweis

Dreisterngriffe GN 5445 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

siehe auch...

- Produktfamilie [Hygienic Design](#) → Seite 16
- Sterngriffe GN 5435 (Edelstahl, [Hygienic Design](#)) → Seite 581
- Verstellbare Klemmhebel GN 305 (Edelstahl, [Hygienic Design](#)) → Seite 442 / 443

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Oberfläche
	4 Werkstoff (Dichtring)
1 2 3 4 GN 5445-40-M8-PL-H	