



3 Form

D mit Gewinde-Durchloch
E mit Gewinde-Sackloch

1 d ₁	2 d ₂ Form D	2 d ₃ Form E	d ₄	h	k	t ₁ min.	t ₂
20	M 5	M 5	11,5	16	10	5	12
25	M 6	M 6	16	19	11	8	14
32	M 8	M 8	17	22	13	10	16

Ausführung

- Kunststoff
 Thermoplast (Polyamid PA)
 - verstärkt
 - temperaturbeständig bis 130 °C
 - schwarz, matt
- Buchse
 Edelstahl
 nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

- siehe auch...
- Rändelhohlmuttern GN 420 → Seite 636
 - Rändelmuttern GN 590 → Seite 632

Bestellbeispiel		1 d ₁
GN 590.5-32-M8-E		2 d ₃ (d ₂)
		3 Form