



elesa
Original design BT.S-p-INOX



1

2

3

d ₁	d ₂	Länge l			d ₃	h	k
20	M 5	10	16	-	12	16	10
25	M 6	16	20	30	16	19	11
32	M 8	16	20	30	17	22	13

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- verstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- *Rändelhohlschrauben GN 421* → Seite 637
- *Rändelschrauben GN 591* → Seite 633

Bestellbeispiel

GN 591.5-20-M5-16

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l

