GN 603.4 Verstellbare Klemmhebel

mit **Ausrastknopf**, Kunststoff, verchromt, Buchse Messing





1 l_1	2 d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg	t min.
44	M 6	12	15,5	29,5	6	32,5	3,5	10
63	M 8	15	19	37,5	8	43	4	13
78	M 10	19	23	47	12	54	4	17
95	M 12	21,5	26,5	54,5	13	64,5	4,5	20

Ausführung

- Griffkörper
  Kunststoff
  Thermoplast (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 80 °C
  - verchromt, glänzend
- Druckknopf
  schwarz, glänzend
- Gewindebuchse
  Messing
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- RoHS

Auf Anfrage

- mit Schraubeneinsatz

Hinweis

Design und Handhabung des verstellbaren Klemmhebel GN 603.4 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Durch die Verchromung haben diese Klemmhebel ein metallisches Aussehen, die Oberfläche ist glatt und hart. Vorteilhaft wirkt sich die Chromschicht auch aus, wenn die Hebel agressiven Medien ausgesetzt sind. Testreihen über die chemische Beständigkeit liegen vor.

Der Ausrastknopf ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

siehe auch...

- *Produktfamilie Ergostyle® → Seite 18*
- *Verstellbare Klemmhebel GN 603 (mit Ausrastknopf, Buchse Messing) → Seite 468*

Bestellbeispiel		
GN 603.4-95-M12 (1 2)	1	l_1
	2	d_1