Distanzbuchsen

für Bügelgriffe GN 628 / GN 628.1 / GN 628.3, Kunststoff

elesa
Original design DS-EBP.



1

h_3	d_4	d_5
18	22,5	6,5
19,5	26,5	8,5
20,5	29	9

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

RoHS

Die Distanzbuchsen GN 628.2 sind als Zubehör für die Bügelgriffe GN 628, GN 628.1 und GN 628.3 lieferbar.

Hinweise	Seite
GN 628 Bügelgriffe	QVX
GN 628.1 Bügelgriffe (aus antimikrobiellem Kunststoff)	QVX
GN 628.3 Bügelgriffe (aus flexiblem Kunststoff)	QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Produktfamilie Ergostyle®	QVX

Bestellbeispiel		
GN 628.2-20,5 (1)	1	h_3