



d ₁	d ₂	Länge l ≈ GN 6336.4						Länge l ≈ GN 6336.5						d ₃	h ₁	h ₂
		16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	-			
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	12	20	9	
40	M 8	16	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	14	25	12	
50	M 10	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	18	32	15	
63	M 12	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	20	40	19	
80	M 16	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	25	50	23	

Ausführung

GN 6336.4

- Schraube
Stahl, brüniert
- Griff
Gusseisen
entgratet und geromelt

SG

GN 6336.5

- Schraube
Edelstahl 1.4305
- Griff
Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt
- Griff
Aluminium, geschmiedet
matt (Gleitschliff)
poliert

ES

AM

AP

- Die Schraube ist eingeschraubt und durch Querstift gesichert.

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166

• **RoHS**



Hinweis

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben 6336.4 (Kunststoff, Schraube Stahl)*
→ Seite 545 / 547
- *Sterngriffschrauben 6336.5 (Kunststoff, Schraube Edelstahl)*
→ Seite 545 / 547
- *Sterngriffschrauben GN 5334 / GN 5334.4 (Edelstahl)* → Seite 574

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)

GN 6336.4-SG-63-M12-50

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

GN 6336.5-AM-40-M8-25

1	Oberfläche (Werkstoff)
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

