



4 Form

- MS Druckzapfen Messing
- KU Druckzapfen Kunststoff (Polyacetal POM)
- ZK Kugelzapfen

1 2 3

d ₁	d ₂	l ₁				d ₃	d ₄	d ₅	d ₆ +0,05	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄ ≈
34	M 6	15	20	25	30	16	4	3,5	4,5	21	10,5	1	1,3	5,1
42	M 8	20	25	30	40	19	6	5	6,1	26	13	1,5	1,6	6,2
53	M 10	25	30	40	50	24	8	6,5	7,8	32	16	2	1,9	7,3

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301 (A2)
- Abdeckkappe
Kunststoff
hellgrau, matt
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form MS/KU mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen bzw. Beschädigungen vermieden werden sollen.

Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form ZK haben einen Kugelzapfen, dessen Ø d₆ kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist. Die Ausführung mit Kugelzapfen eignet sich zur Aufnahme von Druckstücken GN 631 / GN 631.5, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Die Rändelgriffe GN 7336.5 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d.h. sie haben an der Unterseite kein Ausnehmung.

siehe auch...

- Druckstücke (Kunststoff) GN 631 → Seite 1071
- Edelstahl-Druckstücke GN 631.5 → Seite 1071
- Sterngriffschrauben GN 6336.10 (mit Druckzapfen) → Seite 548
- Sterngriffschrauben GN 6336.12 (mit beweglichem Druckstück) → Seite 549
- Rändelhohlschrauben GN 421.10 (mit Druckzapfen) → Seite 638
- Rändelhohlschrauben GN 421.12 (mit beweglichem Druckstück) → Seite 639

Bestellbeispiel

GN 7336.5-42-M8-25-MS

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 l₁
- 4 Form

