



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s
G 1/4	20	9	3	6
G 3/8	22	9	4	8
G 1/2	28	11	4	10
G 3/4	32	12	4,5	12

## Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 100 °C
  - schwarz, matt
- Dichtung
  - Gummi NBR (Perbunan®)
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

## Hinweis

siehe auch...

- *Verschlusschrauben GN 749 (Stahl)* → Seite 1592

Bestellbeispiel

GN 746-G<sup>1</sup>3/8

1 d<sub>1</sub>