



| Modul Größe | b  | d  | Länge l | s |
|-------------|----|----|---------|---|
| 220         | 13 | -  | 60      | 5 |
| 440         | 20 | -  | 90      | 8 |
| 850         | -  | 22 | 122     | - |
| 1540        | -  | 25 | 138     | - |

## Ausführung

- Stahl
- RoHS

## Hinweis

Hebelarme GN 810.16 sind Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 und GN 810.13.

siehe auch...

- Kniehebelmodule GN 810.12 (zum Anschrauben) → Seite 664
- Kniehebelmodule GN 810.13 (zum Anschweißen) → Seite 666
- Griffe GN 810.15 → Seite 667
- Spannarmverlängerungen GN 810.17 → Seite 667
- Buchsen GN 810.18 → Seite 667
- Grundplatten GN 810.19 → Seite 667

Bestellbeispiel

GN 810.16-440

1 Größe

