



Modul Größe	d	l ₁	l ₂	m ₁	m ₂	s
220	6,5	48	36	32	20	6
440	8,5	65	54	45	30	8
850	10,5	75	75	55	55	10
1540	12,5	100	90	65	65	10

Ausführung

- Stahl
- RoHS

Hinweis

Grundplatten GN 810.19 sind Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13.

siehe auch...

- Kniehebelmodule GN 810.12 (zum Anschrauben) → Seite 716
- Kniehebelmodule GN 810.13 (zum Anschweißen) → Seite 718
- Griffe GN 810.15 → Seite 719
- Hebelarme GN 810.16 → Seite 719
- Spannarmverlängerungen GN 810.17 → Seite 719
- Buchsen GN 810.18 → Seite 719

Bestellbeispiel

GN 810.19-220

1 Größe

