



1						2		3			
d ₁	d ₂	Länge l				b	d ₃	h ₁	h ₂ ≈		
32	M 5	10	12	16	20	4	9	18	3		
32	M 6	12	16	20	25	4	9	18	3		
40	M 6	12	16	20	25	4	11	21	3		
40	M 8	16	20	25	30	4	11	21	3		
50	M 8	16	20	25	30	6	13	26	3		
50	M 10	20	25	30	40	6	13	26	3		
63	M 10	20	25	30	40	11	16	33	4		
63	M 12	25	30	40	50	11	16	33	4		

Ausführung

- Edelstahl-Feinguss 1.4408 (A4)
- matt gestrahlt
- poliert
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

4

MT
PL

Hinweis

Flügelschrauben GN 8350 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkkräfte erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelschrauben darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

siehe auch...

- Flügelschrauben GN 8351 (Edelstahl, Hygienic Design) → Seite QVX
- Flügelmuttern GN 8340 (Edelstahl) → Seite QVX
- Flügelschrauben GN 431 (Edelstahl) → Seite 621
- Flügelschrauben GN 433 (Edelstahl) → Seite 620
- Flügelschrauben GN 835 (Edelstahl) → Seite 619

Bestellbeispiel						1	d ₁
						2	d ₂
						3	Länge l
						4	Oberfläche
GN8350-50-M10-30-MT							