



3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6



b Laschen- breite	d ₁	d ₂	Länge l	m ₁	m ₂	t ₁	t ₂	s	x ₁	x ₂	y
25	6,5	5,5	36,5	24	25	12,5	7	10	50	38	35

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank, matt gestrahlt ○ **BL**
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4308
 - matt gestrahlt
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS



Hinweis

Laschen-Klemmverbinder GN 271 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 273, GN 275 oder GN 277 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 271 sind auch zum Anbau an **Profilsystemen** geeignet.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
- Gelenk-Klemmverbinder GN 281
(Verbindung von GN 271 mit GN 275) → Seite 1763
- Sensorhalter GN 271.4 → Seite 1776
- Montagesets für Profilsysteme GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme GN 968 → Seite 2096

3.7
3.8
3.9

Bestellbeispiel (Aluminium)

GN 271-25-SW

- 1 b
- 2 Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 271-25-NI

- 1 b
- 2 Werkstoff

