



4 Form

C mit Gewinde

K mit Bohrung H7

² d ₁	³ d ₂ Form C Gewinde	³ d ₃ H7 Form K Bohrung	d ₄ ≈	h ≈	t ₁ min.	t ₂ min.
16	M 4	B 6	8	15	7	9
20	M 5	B 8	12	18	9	11
25	M 6	B 10	15	22,5	11	14
32	M 8	B 12	18	29	14,5	17
40	M 10	B 16	22	37	18	22
50	M 12*	B 20	27	46	21	28

* Diese Größe ist nur in Stahl und Aluminium lieferbar.

Ausführung	¹
Stahl poliert	ST
Aluminium poliert	AL
Edelstahl 1.4305 matt gestrahlt	NI
RoHS	

Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Hinweise	Seite
DIN 319 Kugelknöpfe (Kunststoff)	QVX

Technische Informationen	
ISO-Passungen	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

¹ ² ³ ⁴
DIN 319-AL-40-M10-C

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂ (d ₃)
4	Form