



3 Form

A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

d ₁	Länge l					d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t _{min.}
28	242	292	392	492	592	M 8	25	14	50	66	50	66	15

Ausführung

Griffrohr

- Aluminium, Wandstärke 1,5 mm
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- GrifffüÙe schwarz
- eloxiert, naturfarben
GrifffüÙe schwarz
- eloxiert, naturfarben
GrifffüÙe silber

- SW
- ELS
- ELG

GrifffüÙe

- Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet, strukturmatt
- schwarz, RAL 9005 bei SW / ELS
- silber, RAL 9006 bei ELG

Deckel

- Kunststoff
- schwarz, matt bei SW / ELS
- hellgrau, matt bei ELG

RoHS

Auf Anfrage

- Sonderlängen

Bei Rohrgriffen GN 333.2 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Griffllängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.8 lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 333 Rohrgriffe (mit festen GrifffüÙen)	QVX
GN 333.3 Rohrgriffe (gerade, mit verschiebbaren GrifffüÙen)	QVX
GN 930 Griffrohre	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
---------------------------	-----

Zubehör

GN 333.8 Abstützungen	QVX
-----------------------	-----

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	Länge l
3	Form
4	Oberfläche

GN 333.2-28-492-A-SW