



### 3 Form

A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

d <sub>1</sub>	Länge l					d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.
28	242	292	392	492	592	M 8	25	14	50	66	15

## Ausführung

### Griffrohr

- Aluminium, Wandstärke 1,5 mm
- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- GrifffüÙe schwarz
- eloxiert, naturfarben  
GrifffüÙe schwarz
- eloxiert, naturfarben  
GrifffüÙe silber

● SW

● ELS

● ELG

### GrifffüÙe

- Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet, strukturmatt
- schwarz, RAL 9005 bei SW / ELS
- silber, RAL 9006 bei ELG

### Deckel

- Kunststoff
- schwarz, matt bei SW / ELS
- hellgrau, matt bei ELG

RoHS

## Auf Anfrage

- Sonderlängen

Bei Rohrgriffen GN 333.3 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Griffllängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.9 lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.3 werden unmontiert geliefert.

### Hinweise

GN 333.1 Rohrgriffe (mit festen GrifffüÙen)

GN 333.2 Rohrgriffe (abgewinkelt, mit verschiebbaren GrifffüÙen)

GN 930 Griffrohre

Seite

QVX

QVX

QVX

### Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

### Zubehör

GN 333.9 Abstützungen

QVX

### Bestellbeispiel

1	d <sub>1</sub>
2	Länge l
3	Form
4	Oberfläche

**GN 333.3-28-592-A-ELG**