



d	l₁	l₂ ≈	h ≈
10	64 ±0,25	75	35
10	96 ±0,25	111	35
10	128 ±0,25	146	35
10	160 ±0,25	181	35
10	192 ±0,35	219	35

Ausführung

GN 424.1

Stahl

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, struktur matt
- silber, RAL 9006, struktur matt

- **SW**
- **SR**

GN 424.5

Edelstahl 1.4305

matt gebürstet

RoHS

Hinweise

GN 565.4 Bogengriffe (Aluminium, Montage von der Bedien- oder Rückseite)

Seite

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 424.1-10-160-SR

1	d
2	l ₁
3	Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 424.5-10-128

1	d
2	l ₁