


4 Form

- OS** ohne Skala
- LS** mit Längsskala (mm-Teilung)



1 1 2

d ₁ Durchmesser NI	s ₁ Vierkant AL	Länge l								d ₂	k	s ₂
D 8	-	100	150	200	250	300	350	400	-	15	-	
D 10	V 10	100	150	200	250	300	350	400	-	15	7	
D 12	V 12	100	150	200	250	300	350	400	9	15	9	
D 15	-	100	150	200	250	300	350	400	12	20	-	
D 16	V 16	100	150	200	250	300	350	400	13	20	13	
D 20	-	100	150	200	250	300	350	400	16	25	-	

Ausführung

- Haltestangen / -rohre rund
Edelstahl 1.4301 **NI**
- Halterohre Vierkant
Aluminium **AL**
naturfarben eloxiert
- Längsskala eingraviert
in Laserpräzision
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

3

Hinweis

Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind für die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt.
 Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.
 siehe auch...
 • *Edelstahl-Haltestangen GN 480.3 / GN 480.5* → Seite 1834
 • *Endstopfen GN 991* → Seite 1836

Auf Anfrage

- Sonderskalen

Bestellbeispiel (rund)

GN 480.1-D10-150-NI-LS

- 1 d₁
- 2 Länge l
- 3 Werkstoff
- 4 Form

Bestellbeispiel (Vierkant)

GN 480.1-V16-300-AL-OS

- 1 s₁
- 2 Länge l
- 3 Werkstoff
- 4 Form