



<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>Länge l</b>								<b>d<sub>3</sub></b>	<b>h<sub>1</sub></b>	<b>h<sub>2</sub> ≈</b>
25	M 4	6	10	-	-	-	-	-	-	12	20	10
25	M 5	10	16	20	25	-	-	-	-	12	20	10
25	M 6	10	16	20	25	30	35	-	-	12	20	10
32	M 6	10	16	20	30	35	-	-	-	14	22,5	12,5
32	M 8	16	20	25	30	40	-	-	-	14	22,5	12,5
40	M 6	10	20	30	40	-	-	-	-	15	26	14
40	M 8	16	20	25	30	35	40	45	-	15	26	14
50	M 8	16	20	25	30	35	40	50	-	18	31	17
50	M 10	20	30	40	50	-	-	-	-	18	31	17
60	M 10	20	30	40	50	-	-	-	-	21	36,5	21
60	M 12	30	40	50	-	-	-	-	-	21	36,5	21

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarz, matt
- Schraube  
Edelstahl 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

**Auf Anfrage**

- Schraube  
Stahl verzinkt, blau passiviert

**Hinweis**

Sterngriffschrauben GN 5337.4 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben GN 5337.5 (Duroplast, Schraube Edelstahl)*  
→ Seite 557
- *Sterngriffe GN 5337.4 mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 2084

Bestellbeispiel

**GN 5337.4-50-M10-30**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Länge l

