



2

d ₁		d ₂	d ₃	l ₁ ≈	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆
GN 598.3	GN 598.5								
18	-	M 5	16	57	15	5	52	9,5	5
21	-	M 5	16	67	15	5	62	9,5	5
22	-	M 5	16	73	15	5	68	9,5	5
23	23	M 6	20	87	19,5	6	80	10,5	7
26	26	M 6	20	102	19,5	6	95	10,5	7
28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10

Ausführung

Griff

- Kunststoff, Phenolharz (PF)
- Einsatztemperatur bis 110 °C
- schwarz, glänzend
- drehbar

GN 598.3

Umlegemechanik

Stahl, brüniert

GN 598.5

Umlegemechanik

Edelstahl

- Achsteil, 1.4305
- Anbauteil, 1.4404 gesintert

RoHS

1

KU

Umleggriffe GN 598.3 / GN 598.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Hinweise

	Seite
GN 798.7 Sicherheits-Umleggriff (Umlegemechanik Stahl, selbsttätig rückschwenkend)	QVX
GN 798.8 Sicherheits-Umleggriffe (Umlegemechanik Edelstahl, selbsttätig rückschwenkend)	QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Umlegemechanik Stahl)

1 Werkstoff	
2 d ₁	

GN 598.3-KU-26

Bestellbeispiel (Umlegemechanik Edelstahl)

1 Werkstoff	
2 d ₁	

GN 598.5-KU-23