



3.1

3.2

3.3

3.4



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	für Winkelgelenke DIN 71802 Größe (d <sub>1</sub> )
12	5,5	4,5	1,5	8
13,5	7	6,5	3,5	10
17,5	8,5	7,5	3,5	13
22	10,5	8,5	4,5	16
25,5	12,5	12,5	7	19

3.5

3.6

### Ausführung

- Gummi (CR)
  - temperaturbeständig bis 110 °C
  - schwarz
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

### Auf Anfrage

- Winkelgelenke mit montierter Dichtkappe

### Hinweis

Dichtkappen GN 710 verhindern das Eindringen von Schmutz in Winkelgelenken DIN 71802.

siehe auch...

- *Winkelgelenke DIN 71802* → Seite 1668
- *Edelstahl-Winkelgelenke DIN 71802* → Seite 1669

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel


 GN 710-17,5
1 d<sub>1</sub>