


Anwendungsbeispiel



d_1	d_2	d_3	h	k
M 6 x 1	10	16	6	5
M 8 x 1	14	20	8	6
M 10 x 1	16	24	9	7

Ausführung

- Edelstahl 1.4305 matt gestrahlt
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS



NG

Hinweis

Rändelmuttern GN 827.1 werden in Verbindung mit Stellschrauben GN 827 eingesetzt, um damit Einstellungen und Positionen per Konturung zu sichern.

An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827, Rändelmuttern GN 827.1 und Lagerböcken GN 828 der Formen UA und UB besonders einfache Wechsellvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren.

siehe auch...

- Stellschrauben GN 827 → Seite 1930
- Lagerböcke GN 828 → Seite 1931

Bestellbeispiel

GN 827.1-M8X1-NG

1 d_1

2 Werkstoff