




Anwendungsbeispiel



sw	d ₀ für DIN Muttern oder Schrauben	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	t ≈ max.
7	M 4	9	6,9	7,8	3,5	6,5	5
8	M 5	10,9	7,9	10,4	6	9,3	7
10	M 6	12,9	9,8	12,4	7	11,4	9
13	M 8	16,3	12,8	15	8,5	14	12
17	M 10	20,3	16,7	19,1	9	17,2	14
19	M 12	22,6	18,7	20	10,1	17,9	15
22	M 14	27	21,7	23,5	11,5	22	19
24	M 16	29,2	23,7	26	14,6	24	20
30	M 20	35,7	29,8	32,8	17,9	30,2	26
36	M 24	44	35,8	40	20	37,6	33
46	M 30	55,1	45,8	50,2	24,5	47,7	42

Ausführung

- Kunststoff Thermoplast (Polyethylen PE)
 - temperaturbeständig bis 80 °C
 - schwarz, RAL 9005, matt
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS



Hinweis

Abdeckkappen GN 934.1 sind auf die Schlüsselweiten von Sechskantmuttern / -schrauben nach DIN 933 / DIN 934 ausgelegt.

Sie schützen vor Verschmutzungen, Korrosion und verdecken optisch ansprechend hervorstehende Schrauben und Muttern. Zudem wird die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten verringert.

Die Abdeckkappen lassen sich von Hand oder mit einem Schonhammer montieren.

Auf Anfrage

- Abdeckkappen mit weiteren Schlüsselweiten
- Kunststoff verchromt

Bestellbeispiel

GN934.1-10-SW

1 sw

2 Farbe