



1 d <sub>1</sub>	2 b	3 l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	GN 852 / GN 852.3			GN 852.1		
					Größe	r bei w <sub>2</sub> =0	w <sub>2</sub>	Größe	r bei w <sub>2</sub> =0	w <sub>2</sub>
M 10	46	129*	9	45	1700	96	15	1400	95	15
M 10	46	149**	9	52	1700	106	22	1400	109	22
M 10	46	179	9	45	1700	146	15	1400	145	15
M 10	46	209	9	45	1700	176	15	1400	175	15
M 10	46	259	9	45	1700	226	15	1400	225	15
M 12	55	151*	10,8	70	4000	107	25	-	-	-
M 12	55	211	10,8	70	4000	156	36	-	-	-
M 12	55	361	10,8	70	4000	306	36	-	-	-
M 12	55	421	10,8	70	4000	366	36	-	-	-

\* Diese Zugbügellängen gehören bei den Standardausführungen von GN 852 / GN 852.3 zum Lieferumfang.

\*\* Diese Zugbügellänge gehört bei den Standardausführungen von GN 852.1 zum Lieferumfang und ist nur in Stahl lieferbar.

**Ausführung**

- Stahl **ST**
- verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl 1.4301 **NI**
- Sechskantmuttern (mit Polyamideinlage) DIN 936 / DIN 985
  - Stahl, verzinkt (bei ST)
  - Edelstahl (bei NI)
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

**Hinweis**

- siehe auch...
- *Verschlussspanner GN 852* → Seite 764 / 766
  - *Verschlussspanner GN 852.1* → Seite 772
  - *Verschlussspanner GN 852.3* → Seite 768 / 770

Bestellbeispiel		1	d <sub>1</sub>
		2	b
GN 951.2-M10-46-259-ST		3	l <sub>1</sub>
		4	Werkstoff