



3 Form

- D mit zylindrischem Zapfen
- E mit Gewindezapfen

2

d ₁	d ₂ h8 Form D ST	d ₃ Form E			d ₄ h13	l ₁ ≈	l ₂	l ₃	SW Innensechskant ST / KT
		ST	A4	KT					
16	7	M 6	M 6	-	10	50	11	7	3
20	8	M 8	M 8	M 8	13	64	13	8	4
25	10	M 10	M 10	M 10	16	80	14	10	5
32	13	M 12	-	M 12	20	100	21	13	6
36	16	M 16	-	-	22	112	26	14	8

Ausführung

Stahl	ST
verzinkt, blau passiviert	
Edelstahl 1.4404	A4
Kunststoff, Polyamid (PA)	KT
• Einsatztemperatur bis 100 °C	
• schwarz, matt	
• Gewindezapfen	
Stahl, brüniert	

RoHS

1

Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor. Bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den Innensechskant verzichtet.

Technische Informationen

ISO-Passungen	Seite QVX
Kunststoff-Eigenschaften	Seite QVX
Edelstahl-Eigenschaften	Seite QVX

Bestellbeispiel

DIN 39-ST-25-E

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Form