



1

2

d Nennmaß	Istmaß ^{+0,15} _{-0,05}	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃
6	6,2	38	32	16	5,4	8,5	6	27	5,5	21
8	8,2	38	32	16	5,4	8,5	6	27	5,5	21
8	8,2	46	40	20	6,4	11	6	33	6,5	27
10	10,2	38	32	16	5,4	8,5	6	27	5,5	21
10	10,2	46	40	20	6,4	11	6	33	6,5	27
12	12,2	46	40	20	6,4	11	6	33	6,5	27

Ausführung

- Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- RoHS

Hinweis

Raststücke GN 416.1 sind auf die Federriegel GN 416 abgestimmt und werden zur Positionierung des Raststiftes verwendet.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
- Federriegel GN 416 (mit und ohne Rastsperre) → Seite 931
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

Bestellbeispiel

GN 416.1-8-46

1 d

2 b₁