



1 d ₁	2 d ₂	3 Länge l					d ₃	h ₁	h ₂ ≈
25	M 5	10	16	-	-	-	12	20	10
32	M 6	10	16	20	25	30	14	23	11,5
40	M 8	20	25	30	40	-	16	27	13,5
50	M 10	20	25	30	40	55	19	30	15
60	M 12	30	40	50	-	-	22,5	34	18

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- mit Schraube, Stahl verzinkt

Hinweis

Dreisterngriffschrauben GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben GN 5337.4 (Thermoplast, Schraube Edelstahl)*
→ Seite 565
- *Sterngriffe GN 5337.4 mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 2084

Bestellbeispiel

GN 5342-50-M10-30

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l

