



3 Form

- A** gerade Druckfläche
- B** ballige Druckfläche

1

2

d_1	Länge I			d_2	d_3	h	m	r
M 4	23	30	-	8	9,8	5	2,2	6
M 4	33	43	-	8	8	10	2,2	6
M 5	45	55	-	10	9	11	2,7	8
M 6	35	55	65	13	12	12	3,2	10
M 8	43	68	-	16	14	18	4	12
M 10	50	77	97	20	18	21	5	15
M 12	100	130	-	25	23	24	6	18

Ausführung

4

- Schraube
 - Stahl **ST**
 - verzinkt, blau passiviert
 - Edelstahl 1.4301 **NI**
- Sechskantmutter ISO 4035
 - Stahl
 - verzinkt, blau passiviert
 - Edelstahl 1.4301
- Druckstück
 - Gummi, CR (Neoprene®)
 - 85 Shore A ≈
 - aufvulkanisiert
 - schwarz
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
 siehe auch...
 • Halter für Andrückschrauben GN 801
 (für Schnellspanner mit offenem Spannarm) → Seite 815

Bestellbeispiel

GN 708.1-M5-45-A-NI

- 1** d_1
- 2** Länge I
- 3** Form
- 4** Werkstoff