



**3 Form**

- E** mit Gewinde-Sackloch
- D** mit Gewinde-Durchloch

**1**

**2**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>
46	M 6	13	6,5	6	22,5	6	12	10
46	M 8	13	8,5	6	22,5	6	15	13
58	M 8	16	8,5	7	26,5	7	15	13
58	M 10	16	10,5	7	26,5	7	18	16

**Ausführung**

- Edelstahl-Feinguss
- nichtrostend, 1.4308
- matt gestrahlt
- **Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 2166
- **RoHS**

**MT**

**4**

**Hinweis**

siehe auch...

- **Edelstahl-Flügelmuttern GN 432** → Seite 621
- **Edelstahl-Flügelmuttern GN 434** → Seite 620
- **Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5345** → Seite 592
- **Edelstahl-Kreuzgriffe DIN 6335** → Seite 582

Bestellbeispiel

**GN 834-46-M8-E-MT**

<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>2</b>	d <sub>2</sub>
<b>3</b>	Form
<b>4</b>	Oberfläche