



1 2 3

l ₁	l ₂	d ₁	a		Form RF		b	d ₂ Ø	h ₁ ≈	h ₂	Länge l ₃ max.	für Keilspanner GN 920.1 mit:	
			max.	min.	max.	max.						d	b
25	32	M 8	44,5	39,5	39,5	34,5	21	18	27,5	4	7,5	M 8	21
29	32	M 8	44,5	39,5	39,5	34,5	25	18	27,5	4	7,5	M 8	25
36	32	M 8	44,5	39,5	39,5	34,5	32	18	27,5	4	7,5	M 8	32
44	32	M 8	44,5	39,5	39,5	34,5	40	18	27,5	4	7,5	M 8	40
44	32	M 12	45,5	40	45,5	40	40	23	38	5	11,5	M 12	40
54	32	M 8	44,5	39,5	39,5	34,5	50	18	27,5	4	7,5	M 8	50
54	32	M 12	45,5	40	45,5	40	50	23	38	5	11,5	M 12	50

Ausführung

Platte

Stahl
brüniert

Zylinderschraube ISO 4762

Stahl

Distanzbuchse

Stahl

RoHS

Mit Niederzugplatten GN 920.2 kann auf einfache Weise erreicht werden, dass Keilspanner GN 920.1 mit einem Niederzugeffekt spannen. Die Zylinderschraube ISO 4762 und die Distanzbuchse gehören zum Lieferumfang.

Hinweise

GN 920.1 Keilspanner

Seite

QVX

Bestellbeispiel

GN 920.2-36-32-M8

1	l ₁
2	l ₂
3	d ₁