




- 4

Form
- D

Hebel gerade
- E

Hebel gebogen

1	2	3	d ₁	d ₂	l ₁					d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ Rastweg	l ₂
32	M 8	12	16	20	25	32	40	50	-	13,5	8	20	20,5	1,5	12,5	36	4	100
36	M 10	16	20	25	32	40	50	63	80	16	10	25	24,5	2	15	45	4,5	120
40	M 12	25	32	40	50	63	80	-	-	19	12	30	30	4	19	53	4,5	130
45	M 16	32	40	50	63	80	-	-	-	23	12	32	35,5	4	24	64	5	145

- Ausführung

Nabe / Schaft

Edelstahl 1.4305

matt gestrahlt
- Einsatz

Edelstahl 1.4305
- Deckel

Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC-U)

hellgrau
- Kugelknopf DIN 319

Kunststoff, Phenolharz (PF)

schwarz, glänzend
- Sicherungsring

Kunststoff, Polyacetal (POM)
- RoHS

Flachspannhebel GN 125.5 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Hinweise	Seite
GN 126.1 Verstellbare Flachspannhebel (Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl)	QVX
GN 125 Verstellbare Flachspannhebel (Stahl)	QVX

Technische Informationen	
Festigkeitswerte von Schrauben	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

1

d₁

2

d₂

3

l₁

4

Form

GN 125.5-32-M8-20-D