


Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912



1

2

d ₁	d ₂ Bohrung		b ₁ ±0,2	b ₂	d ₃	d ₄ Griffstange	Länge l	t min.
24	B 10	B 12	15,5	13	M 8	10	36	11
28	B 12	B 14	17,5	15	M 10	12	41	14
32	B 14	B 16	19,5	17	M 12	14	45	16

Ausführung

• GN 150

- Stahl, gesintert
schwarz dampfoxydiert
- Zylinderschraube DIN 912
Stahl, blank

• GN 150.5

- Edelstahl 1.4404
gesintert
- Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl 1.4301

• ISO-Passungen → Seite 2151

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166

• RoHS

Hinweis

Klemmnaben GN 150 / GN 150.5 zeichnen sich durch ihre einfache Befestigungsmöglichkeit auf der Welle aus:

Zum Festklemmen der Nabe braucht die Welle nicht bearbeitet zu werden, es entfallen Befestigungselemente und Montagearbeit.

Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Betätigungshebel auf einfache Weise in die günstigste Bedienungsstellung gedreht werden kann.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen; für sehr große Drehmomente kann die Klemmnabe auch mit Nut geliefert werden.

siehe auch...

- Griffstangen GN 310 (Stahl / Edelstahl) → Seite 90

Bestellbeispiel (Stahl)

1	d ₁
2	d ₂

GN 150-28-B14

Bestellbeispiel (Edelstahl)

1	d ₁
2	d ₂

GN 150.5-32-B14

