




1	2	2									
l_1	d_1	d_2	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	l_2	l_3	t_1	t_2
120	M 4	B 4,5	22	19,5	8	21	18	142	107	10	13

Ausführung

3

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
• glasfaserverstärkt
• Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
• schwarzgrau, RAL 7021, matt

SG

Gewindebuchse
Messing

RoHS

Griffleisten GN 130.2 mit Bohrung B 4,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,8, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049, vorgesehen. Sie zeichnen sich durch die schmale Bauform aus.

Hinweise	Seite
GN 130 Griffleisten	QVX
GN 730 Griffleisten (Aluminium)	QVX
GN 430 Griffleisten (Aluminium)	QVX
Technische Informationen	
Festigkeitswerte	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX