


Bundschraube
GN 732.1
als Lagerbolzen



1

2

d ₁	l ₁				l ₂	d ₂ E8	d ₃ -0,4	s -0,2	d ₄
M 6	50	60	70	80	40	6	12	8	6
M 8	50	-	-	-	40	8	16	10	8
M 8	60	70	80	100	45	8	16	10	8
M 10	50	-	-	-	38	10	20	12	10
M 10	60	-	-	-	46	10	20	12	10
M 10	70	80	100	120	50	10	20	12	10
M 12	50	-	-	-	35	12	25	14	12
M 12	60	-	-	-	42	12	25	14	12
M 12	70	-	-	-	52	12	25	14	12
M 12	80	100	120	130	60	12	25	14	12
M 16	70	-	-	-	49	16	32	18	16
M 16	80	-	-	-	59	16	32	18	16
M 16	100	-	-	-	77	16	32	18	16
M 16	120	140	160	-	80	16	32	18	16
M 20	100	-	-	-	75	20	40	22	20
M 20	120	-	-	-	95	20	40	22	20
M 20	140	160	-	-	100	20	40	22	20
M 24*	160	240	-	-	120	25	50	28	24

* Diese Größe ist nicht in Edelstahl (NI) lieferbar.

Ausführung

- Stahl —
 - Festigkeitsklasse 5.8
 - gedreht
 - brüniert
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4305
 - gedreht
 - matt gestrahlt
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Festigkeitswerte von Schrauben → Seite 2152
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

3

Hinweis

Augenschrauben GN 1524 haben ein längeres Gewinde als Augenschrauben DIN 444.

Als Lagerbolzen können bei den Größen M8, M10 und M12 Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

siehe auch...

- Bundschrauben GN 732.1 → Seite 1057
- Augenmuttern GN 444.2 → Seite 1079

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 1524-M12-100	1	d ₁
	2	l ₁

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 1524-M20-160-NI	1	d ₁
	2	l ₁
	3	Werkstoff

