



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h	Länge l ±0,25	t min.
18	M 6	12	42	100	12
20	M 8	14	47	112	15
22	M 10	16	53	125	18
25	M 12	18	59	140	20

### Ausführung

#### Stahlguss (GS45)

- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- blank, gleitgeschliffen  
gussroh, entgratet
- Auflageflächen bearbeitet

- SW
- BL

RoHS



Bügelgriffe GN 225 zeichnen sich aufgrund der Form, der Befestigungsgewinde und des Werkstoffes durch eine hohe Stabilität aus.

#### Hinweise

GN 425 Bügelgriffe (Stahl)

Seite

QVX

#### Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

#### Bestellbeispiel

GN 225-20-SW

1	d <sub>1</sub>
2	Oberfläche