



b h6	d ₁	d ₂	h	l	t	für Schrauben DIN 84 DIN 912
10	4,5	8	8	20	4,3	M4 x 10
12	5,5	10	8	20	5,3	M5 x 12
14	6,6	11	10	22	6,3	M6 x 16
16	6,6	11	10	22	6,3	M6 x 16
18	6,6	11	10	22	6,3	M6 x 16
20	6,6	11	10	22	6,3	M6 x 16
22	6,6	11	12	32	6,3	M6 x 16

Ausführung

- Stahl
- einsatzgehärtet
- brüniert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Hinweis

Flache Nutensteine GN 230 dienen zum Ausrichten und Positionieren von Vorrichtungen auf Maschinentischen mit T-Nuten DIN 650.
Hierzu werden sie in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt.

Bestellbeispiel

GN 230-12

1 b

