



2 Kennziffer
2 mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4672



d Bohrung	s Vierkant	k Klemmlänge	l₁	l₂	l₃	z Schraubstellen	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l₄	
B 20	V 20	50	68	46	48	M8-35	63	78
B 25	V 25	50	68	46	48	M8-35	63	78
B 30	V 30	50	68	46	48	M8-35	63	78
B 30	V 30	60	79	59	58	M8-50	63	78
B 32	-	60	79	59	58	M8-50	63	78
B 35	V 35	60	79	59	58	M8-50	63	78
B 40	V 40	60	79	59	58	M8-50	63	78
B 40	V 40	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 42	-	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 45	V 45	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 48	-	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 50	V 50	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 60	V 60	90	108,5	84	83	M10-75	-	-

Ausführung

- Klemmverbinder Aluminium
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank, matt gestrahlt ○ **BL**
- Zylinderschrauben ISO 4762 Edelstahl A2
- Sechskantmuttern DIN 985 Edelstahl A2 selbstsichernd durch Polyamidring
- RoHS

Zubehör

- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835
- Verstellbare Klemmhebel GN 911 → Seite 1784

Hinweis

Die Klemmbohrung der Muffen-Klemmverbinder GN 241 ist unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Bestellbeispiel

GN 241-V45-76-2-SW

- 1 s (d)
- 2 k
- 3 Kennziffer
- 4 Oberfläche